

Garant**XDLW 120408 ER, HB7720, Typ: HART****Beställningsdata**

Ordernummer	212977 HART
GTIN	4045197581808
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Teknisk beskrivning**

Typ	HÅRD
ISO-kod vändskär	XDLW 120408 ER
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	2,6 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7720
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1,8 mm
Matning f_z per tand	0,57 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 50 HRC	lämplig	100 m/min	H
Stål < 55 HRC	lämplig	80 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	50 m/min	H
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		