

Garant**HM-överfräs, dragande snitt medel, obelagd, Ø h10 DC: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	209460 5
GTIN	4045197510358
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv dubbeltandning för ekonomisk bearbetning av fiberarmerade plaster. För skrubbräsning av spår. Skären för radiefräsning har en **exakt radiekontur**. Därmed medges utmärkta resultat vid kopierfräsning.

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	4
Matning f för valsfräsning i PEEK CF30	0,09 mm/v
Matning f för valsfräsning i POM GF25	0,12 mm/v
Skär-Ø D _c	5 mm
Skaftdiameter D _s	5 mm
Skärlängd L _c	19 mm
totallängd L	50 mm
Hörnavrundning r _v	2,5 mm
Beläggning	obelagd
Tandningsfinhetsgrad	medel
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Fräsprofil	m. sicksacktandning

Typ	W
Tolerans nom.-Ø	h10
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Skaft	DIN 6535 HSC
Invändig	nej
Färgring	gul
Skafttolerans	h6
Produktslag	Router

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
PVDF GF20	lämplig	120 m/min	N
POM GF25	lämplig	120 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	100 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	100 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	120 m/min	N
PEEK CF30	lämplig	110 m/min	N
GFK	mindre lämplig	120 m/min	N
CFK	mindre lämplig	120 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		