

**Garant**
**PKD-fullradiefräsar med invändig kylning rakt snitt, PKD, Ø e8 DC: 3 mm**

**Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 209655 3      |
| GTIN         | 4045197513304 |
| Artikelklass | 11Y           |

**Beskrivning**
**Utförande:**

**Högeffektiva PKD-fräsar för maximala krav på bearbetningsprestanda i kol- och glasfiberarmerad plast och grafit.**

**Rak tandning** för neutral användning.

Tandantal Z: 2

Tandantal Z: 2

Skärlängd  $L_c$ : 2,5 mm

Utkragningslängd  $L_1$  inkl. friställning: 9 mm

Friställningsdiameter  $D_1$ : 2,8 mm

totallängd L: 60 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 6 mm

**Teknisk beskrivning**

|  |         |
|--|---------|
| Matning $f_z$ för kopierfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast | 0,05 mm |
| Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning                      | 9 mm    |
| Skär-Ø $D_c$   | 3 mm    |
| Matning $f_z$ för valsfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast   | 0,03 mm |
| Tandantal Z  | 2       |
| Friställningsdiameter $D_1$                                    | 2,8 mm  |
| Matning $f_z$ för kopierfräsning i grafit                      | 0,1 mm  |
| Matning $f_z$ för valsfräsning i grafit                        | 0,06 mm |
| Skaftdiameter $D_s$  | 6 mm    |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| totallängd L                                   | 60 mm                          |
| Skärlängd L <sub>c</sub>                       | 2,5 mm                         |
| radie R  | 1,5 mm                         |
| Beläggning                                     | PKD                            |
| Skärmaterial                                   | PKD                            |
| Norm   | Verkstadsnorm                  |
| Tolerans nom.-Ø                                | e8                             |
| Matningsriktning                               | horisontell, sned och vertikal |
| Ingreppsbredd a <sub>e</sub> vid fräsoperation | 0,2×D vid valsfräsning         |
| Ingreppsbredd a <sub>e</sub> vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning      |
| Skaft  | DIN 6535 HA                    |
| Invändig                                       | ja                             |
| Färgring                                       | svart                          |
| Produktslag                                    | Pinnfräsar                     |

## Tjänster

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Skaftslipning Typ HB | 129100 HB |
|----------------------|-----------|