

**Garant****OFMT 050405 TR, HB7635, Typ: INOX**

## Beställningsdata

Ordernummer	213340 INOX
GTIN	4045197302649
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**Utförande:**

Ytterst stabila vändskär, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Finkornigt material för stor seghet och slitstyrka.

## Teknisk beskrivning

Typ	INOX
Matning $f_z$ per tand	0,14 mm
Hörnradie	0,5 mm
Antal byten/skär	8
ISO-kod vändskär	OFMT 050405 TR
Sort	HB7635
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	795 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	720 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	645 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	185 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	135 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	45 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	120 m/min	K
Olja	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		