

Garant**OFMT 050405, HB735, Typ: UNI**

Beställningsdata

Ordernummer	213345 UNI
GTIN	4045197454973
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Ytterst stabila vändskär, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Finkornigt material för stor seghet och slitstyrka.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Hörnradie	0,5 mm
Antal byten/skär	8
ISO-kod vändskär	OFMT 050405
Sort	HB735
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	210 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	170 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	45 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	140 m/min	K
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	mindre lämplig		