

**Hörnfräs 90° MFWN, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 250/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225615 250/12
GTIN	4960664647668
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Fräs med dubbelsidiga vändskär.

Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi. Utan invändig kylning.

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	60 mm
Underläggsplatta	229751
totallängd L_{tot}	63 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	8 mm
Vändskärsskruv	229700 (T15; 4,2 Nm)
Skär-Ø D_c	250 mm
Passande vändskär	WNMU 0806..

Antal skär Z	12
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Underläggsplatta	229751
Spännskruv	229700