

Garant**TwinCut planfräs 45° stor delning, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 125/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213410 125/6
GTIN	4045197605467
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Från Ø 160 mm för fästen enligt DIN 2079 med 4 extra fästhål och utan invändig kylning.

Användningsdata:

Med dubbelsidiga, 8-skäriga vändskär (ON.U) eller 4-skäriga vändskär (SN.U).

Reservdel:

Underläggsplattskruv nr 219899. Underläggsplatta nr 219897 (kan användas för båda vändskärstyperna).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

ON.U och SN.U får inte blandas.

Teknisk beskrivning

Total längd L_{tot} för ON.U-platter	61,3 mm
Skär-Ø D_c	125 mm
Spännskruv för underläggsplatta	219899
Passande vändskär	SN.U

Passande vändskär	ON.U
max. utvändig diameter D_{max} för ON.U-platter	136,8 mm
FästhålsØ	40 mm
Total längd L_{tot} för SN.U-platter	63 mm
max. utvändig diameter D_{max} för SN.U-platter	140,2 mm
Underläggsplatta	219897
Skruvsats för vändskär	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skär Z	6
Serie	TwinCut
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Underläggsplatta	219897
Spännskruv	219899
Skruvsats för vändskär 10 delar	219898
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP