

Garant**OFEW 050405 TN, HB7515, Typ: ST1400**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 213325 ST1400 |
| GTIN | 4045197553843 |
| Artikelklass | 21A |

Beskrivning

Utförande:

Ytterst stabila vändskär, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Finkornigt material för stor seghet och slitstyrka.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Matning f_z per tand | 0,14 mm |
| Typ | ST1400 |
| Hörnradie | 0,5 mm |
| Antal byten/skär | 8 |
| ISO-kod vändskär | OFEW 050405 TN |
| Sort | HB7515 |
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | mindre lämplig | 390 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | mindre lämplig | 275 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | mindre lämplig | 245 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | 230 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | 210 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | mindre lämplig | 280 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | mindre lämplig | 180 m/min | M |
| GG(G) | mindre lämplig | 180 m/min | K |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | mindre lämplig | | |
| vått minimal | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |
| Luft | lämplig | | |