

**KOMET® försänkare, weldon-skaft, Typ: M10****Beställningsdata**

Ordernummer	216660 M10
GTIN	4047109013124
Artikelklass	24D

**Beskrivning****Användningsdata:**

För framställning av försänkningar för insexskruvar enligt DIN 74 blad 2, från M8 med invändig kylning.

**Teknisk beskrivning**

Försänkingsdiameter $D_1$ H13	18 mm
maximal försänkingsdjup l	16 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	16 mm
För DIN-insexskruvar	M10
Minimidiameter $d_{min}$	10,4 mm
Skruvsats förvändskär	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Vändskär nr 216780 – 216910; nr 216950	24-010 / 110
Antal skär Z	1
Passande vändskär	WOEX
Antal vändskärsplattor	1
totallängd $L_{tot}$	80 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Produktslag	Försänkare

---

## Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP2

239652 8IP2