

**KOMET® försänkare, weldon-skaft, Typ: M18****Beställningsdata**

Ordernummer	216660 M18
GTIN	4047109013162
Artikelklass	24D

Beskrivning**Användningsdata:**

För framställning av försänkningar för insexskruvar enligt DIN 74 blad 2, från M8 med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Minimidiameter d_{min}	19 mm
maximal försänkingsdjup l	23 mm
Vändskär nr 216780 – 216910; nr 216950	34-010 / 110
För DIN-insexskruvar	M18
Försänkingsdiameter D_1 H13	30 mm
Skruvsats förvändskär	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Antal skär Z	2
Passande vändskär	WOEX
Antal vändskärsplattor	2
totallängd L_{tot}	100 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Produktslag	Försänkare

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 10IP1

239652 10IP1