

Garant**Justerbar försänkare, weldon-skaft, Skaftdiameter D_s h6: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	216620 20
GTIN	4045197133519
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Lugn gång tack vare **stabil konstruktion**.

Användningsdata:

Avgradning av kanter, runda hål och spår och för försänkning. Stabila bearbetningsförhållanden krävs (kan inte användas på bormaskiner).

Steglöst inställbar vinkel 10°– 80°.

OBS!:

Skaltolerans $\pm 2,5^\circ$. **För exakt gradtalsinställning används en förinställningsapparat.** GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Kassett	219957
Klämskruv för kassett	219945
Vändskärsskruv	219843 (8IP; 1,2 Nm)
Utkragningslängd L ₁	30 mm
Skaftdiameter D _s h6	20 mm
Vändskär nr 216700; nr 216740; nr 216770	14-660
Passande vändskär	TO.. 0902
Antal skär Z	1
totallängd L _{tot}	95 mm
Skaftutförande	weldon-skaft

Inställningsområde fasningsvinkel	10-80 grad
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Försänkare

Tillbehör

Spännskruv	219945
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Reservkassett för fräsförsänkare	219957
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Spännskruv	219843