

**LOMU...08ER-GM, PR1510, Vändskärsstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	225240 10
GTIN	4960664648788
Artikelklass	25A

**Beskrivning****Utförande:**

MEGACOAT-belagda vändskär med 4 skär i dubbelsidigt utförande. Den stora axiella spånvinkeln på maximalt 10° ger en markant sänkning av skärkraften.

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e=0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Typ	GG
ISO-kod vändskär	LOMU...08ER-GM
Hörnradie	0,8 mm
Sort	PR1510
Skärmaterial	VHM
Matning $f_z$ per tand	0,06 - 0,25 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	50 m/min	S
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		