

Garant**Planförsänkare 180°, weldon-skaft, Försänkn-Ø D: 34mm****Beställningsdata**

Ordernummer	217160 34
GTIN	4045197552693
Artikelklass	210

Beskrivning**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

OBS!:

De rekommenderade vändskärsp Plattorna har hörnradien 0,4 mm. Om plattor med andra hörnradier används uppnås inte måttet d_{min} (se tabellen)! GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Minimidiameter d_{min}	16 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Utkragningslängd L_1	60 mm
Försänkn-Ø D	34 mm
Vändskärsskruv	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Antal skär Z	2
Passande vändskär	260150
totallängd L_{tot}	140 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Försänkningsvinkel	180 grad

Produktslag

Försänkare

Tillbehör

Spännskruv

219844

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil
15IP

674252 15IP

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0
Nm

211750 3,0