

Garant**ONMU 05T6 ANER, HB7520, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	213426 ST900
GTIN	4045197605931
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidig med 2×8 skäreppor.

Rekommendation:

För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Teknisk beskrivning

Typ	ST900
Matning f_z per tand	0,3 mm
Antal byten/skär	16
ISO-kod vändskär	ONMU 05T6 ANER
Sort	HB7520
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	3 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	280 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		