


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7520, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	213466 UNI
GTIN	4045197606402
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidig med 2x4 skäreppor.

Rekommendation:

För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
skärtjocklek E	7 mm
ISO-kod vändskär	SNMU 14T7 ANER
Sort	HB7520
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	6 mm
Antal byten/skär	8

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	280 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		