

Garant**ONMU 05T6 ANER, HB7730, Typ: GG**

Beställningsdata

Ordernummer	213437 GG
GTIN	4045197662880
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Dubbelsidig med 2×8 skäreppor.

Rekommendation:

För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,3 mm
Typ	GG
Antal byten/skär	16
ISO-kod vändskär	ONMU 05T6 ANER
Sort	HB7730
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	3 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		