

Garant**SPUN 120308 S, HB7535, Typ: INOX**

Beställningsdata

Ordernummer	213510 INOX
GTIN	4045197319272
Artikelklass	21A

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,17 mm
Typ	INOX
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SPUN 120308 S
Sort	HB7535
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	500 m/min	N

Alu (kortspånig)	mindre lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	400 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	50 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	200 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		