

**Garant****Planfräs 45°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 80/6mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	213890 80/6
GTIN	4045197666543
Artikelklass	210

## Beskrivning

### Utförande:

Planfräs 45° med differentialdelning för jämn och fin bearbetning. Precisionsvändskärsficka med speciella hårdmetallunderläggsplattor.

## Teknisk beskrivning

Spännskruv för underläggsplatta	219861 (TX8)
FästhålsØ	27 mm
Passande vändskär	SE.. 1203..
totallängd $L_{tot}$	50 mm
Skär-Ø $D_c$	80 mm
Klämskruv för vändskär	219862 (25IP; 6 Nm)
Underläggsplatta	219860
max. utvändig diameter $D_{max}$	93 mm

Antal skär Z	6
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	219862
Hårdmetall-underläggsplatta	219860
Spännskruv	219861