

Garant**Planförsänkare 180°, weldon-skaft, Försänkn-Ø D: 42mm****Beställningsdata**

Ordernummer	217160 42
GTIN	4045197552778
Artikelklass	210

Beskrivning**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

OBS!:

De rekommenderade vändskärsp Plattorna har hörnradien 0,4 mm. Om plattor med andra hörnradier används uppnås inte måttet d_{min} (se tabellen)! GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Försänkn-Ø D	42 mm
Vändskärsskruv	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Utkragningslängd L_1	60 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Minimidiameter d_{min}	24 mm
Antal skär Z	2
Passande vändskär	260150
totallängd L_{tot}	140 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Försänkningsvinkel	180 grad

Produktslag

Försänkare

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm

211750 3,0

Spännskruv

219844

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP

674252 15IP