

Garant**Bakplans-försänkare 180°, maximal försänkingsdiameter D: 15mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 217180 15 |
| GTIN | 4045197321589 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Utförande:**

Med en skäregg (z = 1). Utan invändig kylning.

OBS!:

Mått e = programmerat mått (information på sidkant). GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,9** används med klinga nr **674248 strl. TX7**.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Skaftdiameter D _s h6 | 20 mm |
| Skaftutförande | Whistle Notch |
| Vändskärsskruv | 219947 (TX7; 0,9 Nm) |
| Kragdiameter D ₁ | 25 mm |
| Försänkn-Ø D | 15 mm |
| L ₃ | 35 mm |
| L ₂ | 42 mm |
| Utkragningslängd L ₁ | 55 mm |
| Antal skär Z | 1 |
| Minimidiameter d _{min} | 8,5 mm |
| Programmeringsmått | 3,55 mm |
| Passande vändskär | 217185 UNI |

| | |
|--------------|------------|
| totallängd L | 105 mm |
| Verktygsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Försänkare |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX7 | 674248 TX7 |
| Spännskruv | 219947 |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,9 Nm | 211750 0,9 |