


**Garant****MPHX 060202 TN, HB7720, Typ: UNI**

### Beställningsdata

Ordernummer	217231 UNI
GTIN	4045197579003
Artikelklass	29W

### Beskrivning

MPHX 060202 TN UNI Matning  $f_z$  per tand: 0,1 mm

### Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Matning $f_z$ per tand	0,1 mm
ISO-kod vändskär	MPHX 060202 TN
Sort	HB7720
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
--	------------	-------	---------

Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	65 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	65 m/min	M
GG(G)	lämplig	175 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		