

Garant**Planfräs 45°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 16/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214395 16/2
GTIN	4045197221605
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Stort antal skär för maximal produktivitet. Positiv spånvinkel för lättskärande geometri och lågt effektbehov.

Fördel:**Maximal produktivitet tack vare:**

- Maximal skärhastighet.
- Maximala matningar.
- Korta bearbetningstider.

OBS!:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **Använd med 211750 strl. 1,5** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	16 mm
max. utväändig diameter D _{max}	24,2 mm
Utkragningslängd L ₁	40 mm
Skaftdiameter D _s h6	20 mm
totallängd L _{tot}	90 mm
Skruvsats förvändskär	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Passande vändskär	SD.. 0903
Antal skär Z	2

Rampningsvinkel α_{\max}	2,12 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	40 mm
spiralfräsning a_p	1,5 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	46 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	13,5 mm
$\varnothing D_3$	24 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	45 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219809
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,5 Nm	211750 1,5