

**Hörnfräs 90° MEC11T, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 24/3Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	227300 24/3L
GTIN	4960664460953
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
totallängd L_{tot}	120 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	10 mm
Utkragningslängd L_1	29 mm
Skär-Ø D_c	24 mm
Passande vändskär	BD.. 11T3
Antal skär Z	3
Rampningslängd L för α_{max}	17 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	46 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	42 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,67 grad
Ø D_3	18 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------