


Garant**SEKW 1204 AFTN, HB7515, Typ: ST1400**

Beställningsdata

Ordernummer	214292 ST1400
GTIN	4045197553898
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p_{max}} = 3,5$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,19 mm
Typ	ST1400
skärtjocklek E	4,76 mm
ISO-kod vändskär	SEKW 1204 AFTN
Sort	HB7515
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	320 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	190 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	150 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	150 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		