

Garant**Planfräs 45° högerskärande, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 160/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214200 160/12
GTIN	4045197131515
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

För fästen enligt DIN 2079 med 4 extra fästhål.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**. Av tekniska skäl **utan invändig kylning**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	160 mm
max. utvärdig diameter D_{max}	173 mm
FästhålsØ	40 mm
totallängd L_{tot}	63 mm
Skrivsats förvändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Passande vändskär	SE.. 1204..
Antal skär Z	12

Skafuttförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219800