



Hörnfräs 90° MEC11T, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 20/3mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 227300 20/3 |
| GTIN | 4960664396078 |
| Artikelklass | 250 |

Beskrivning

Beskrivning:

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Passande vändskär | BD.. 11T3 |
| maximalt sågdjup $a_{p \max}$ | 10 mm |
| totallängd L_{tot} | 110 mm |
| Skaftdiameter D_s h6 | 20 mm |
| Vändskärsskruv | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Skär-Ø D_c | 20 mm |
| Utkragningslängd L_1 | 30 mm |
| Antal skär Z | 3 |
| Rampningslängd L för α_{\max} | 13 mm |
| spiralfräsning Ø D_{\max} | 38 mm |
| spiralfräsning Ø D_{\min} | 34 mm |
| Rampningsvinkel α_{\max} | 0,88 grad |
| Ø D_3 | 14 mm |
| Skaftutförande | Cylindriskt skaft |

| | |
|----------------------|------------------|
| Inställningsvinkel κ | 90 grad |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Fräsanvändning | Hörnfräsning |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Hörnfräs |

Tillbehör

| | |
|------------|--------|
| Spännskruv | 229708 |
|------------|--------|