

**Hörnfräs 90° MEC11T, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 32/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227300 32/4
GTIN	4960664396146
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	10 mm
Utkragningslängd L_1	40 mm
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
totallängd L_{tot}	130 mm
Passande vändskär	BD.. 11T3
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
Skär-Ø D_c	32 mm
Antal skär Z	4
Rampningslängd L för α_{max}	25 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	62 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	58 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,46 grad
Ø D_3	26 mm

Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------