Datablad

KYOCERA

Fräs-vändskär BDMT 070304 ER-JT, för hörnfräsar, PR1210

Beställningsdata

Ordernummer	227156 GG
GTIN	4960664622580
Artikelklass	25A

Beskrivning

OBS!:
Riktvärden för användning för a_e = 0,3×D. Exakt 90° upp till a_p = 4 mm.

Teknisk beskrivning

Typ	GG
Matning f_z per tand	0,09 – 0,16 mm
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	BDMT 070304 ER-JT
Sort	PR1210
Skärmaterial	VHM
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		