

Garant**Borrstängstabilisator 7×D maxi, Typ: 20R****Beställningsdata**

Ordernummer	319469 20R
GTIN	4062406642525
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

Fördel:

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

Passar till:

Alla vanligt förekommande borrstänger.

OBS!:

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionkontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstängtyperna. Största utkragning stabilisator inkl. borrstäng 10×D.

Teknisk beskrivning

C	1,5 mm
Skärriktning	Höger
radie R	1,2 mm
Ø D ₃	40 mm
Skaftlängd L _s	60 mm
Skaftdiameter D ₂	32 mm
Förskjutning Z mot axeln	20 mm
Spännhylsa D ₁	20 mm

totallängd L ₂	206 mm
Utkragningslängd L ₁	140 mm
Invändigt svarvdjup upp till	7×D
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstångstabilisator