

Garant**Borrstängstabilisator 7×D maxi, Typ: 16R****Beställningsdata**

Ordernummer	319469 16R
GTIN	4062406642501
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

Fördel:

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

Passar till:

Alla vanligt förekommande borrstänger.

OBS!:

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionsskontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstängtyperna. Största utkragning stabilisator inkl. borrstäng 10×D.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D_1	16 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Skaftlängd L_s	53 mm
Utkragningslängd L_1	112 mm
totallängd L_2	171 mm
Skaftdiameter D_2	32 mm
radie R	1,2 mm
Förskjutning Z mot axeln	20 mm

Skärriktning	Höger
C	1,5 mm
Invändigt svarvdjup upp till	7×D
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstångstabilisator