

**Garant****Planfräs 45°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 100/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214400 100/12
GTIN	4045197131836
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Stort antal skär för maximal produktivitet. Positiv spånvinkel för lättskärande geometri och lågt effektbehov.

**Fördel:****Maximal produktivitet tack vare:**

- Maximal skärhastighet.
- Maximala matningar.
- Korta bearbetningstider.

**OBS!:**

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **Använd med 211750 strl. 1,5** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>3</sub>	108 mm
Passande vändskär	SD.. 0903
Skrivsats för vändskär	219809 (8IP; 1,5 Nm)

FästhålsØ	32 mm
Skär-Ø $D_c$	100 mm
totallängd $L_{tot}$	50 mm
max. utvändig diameter $D_{max}$	108,2 mm
Antal skär Z	12
spiralfräsning Ø $D_{min}$	208 mm
spiralfräsning Ø $D_{max}$	214 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	97,5 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	0,29 mm
spiralfräsning $a_p$	1,5 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	45 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,5 Nm	211750 1,5
Vändskärsskruvsats 10 delar	219809