

Garant**SDHW 0903 AESN, CU7725, Typ: ST500**

Beställningsdata

Ordernummer	214475 ST500
GTIN	4045197319579
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

- Speciella vändskär för högre skär- och matningshastigheter.
- Precisionssintrat och slipat för optimal ytkvalitet.
- Finkornig struktur för stor seghet och slitstyrka.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 3$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,19 mm
Typ	ST500
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SDHW 0903 AESN
Sort	CU7725
Skärmaterial	Cermet

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	350 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	255 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	230 m/min	P
torrt	lämplig		