




Hörnfräs 90° MEC11T, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreugar Z: 25/3mm



Beställningsdata

Ordernummer	227305 25/3
GTIN	4960664406579
Artikelklass	250

Beskrivning

Beskrivning:

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p,max}$	10 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
totallängd L_{tot}	88 mm
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Passande vändskär	BD.. 11T3
Utkragningslängd L_1	32 mm
Antal skär Z	3
Rampningslängd L för α_{max}	18 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	48 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	44 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,64 grad
Ø D_3	19 mm

Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------