

**Hörnfräs 90° MEC11T, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 125/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227310 125/11
GTIN	4960664473151
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p,max}$	10 mm
Passande vändskär	BD.. 11T3
Skär-Ø D_c	125 mm
FästhålsØ	40 mm
totallängd L_{tot}	63 mm
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
Antal skär Z	11
Rampningsvinkel α_{max}	0,1 grad
Rampningslängd L för α_{max}	118 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	244 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	248 mm
$\varnothing D_3$	119 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------