

Garant**HM-överfräs, skjutande snitt fin, Diamant, Ø h10 DC: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	209512 5
GTIN	4045197509819
Artikelklass	10Y

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv dubbeltandning för ekonomisk bearbetning av fiberarmerade plaster med skrubbräsning.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	5 mm
Tandantal Z	2
Skaftdiameter D _s	5 mm
totallängd L	50 mm
Skärlängd L _c	16 mm
Balanseringskvalitet med skaft	G 2,5 med HA
Matning f för valsfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast	0,21 mm/v
Hörnfasvinkel	90 grad
Beläggning	Diamant
Tandningsfinhetsgrad	fin
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Fräsprofil	m. sicksacktandning
Tolerans nom.-Ø	h10

Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Skaft	DIN 6535 HSC
Invändig	nej
Färgring	svart
Skafttolerans	h6
Produktslag	Router

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
PVDF GF20	lämplig	200 m/min	N
POM GF25	lämplig	190 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	170 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	150 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	180 m/min	N
PEEK CF30	lämplig	160 m/min	N
Hybrid	lämplig		
GFK	lämplig	190 m/min	N
CFK	lämplig	190 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		