

**Hörnfräs 90° MEC11T, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 16/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227305 16/2
GTIN	4960664406517
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	68 mm
Utkragningslängd L_1	25 mm
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	10 mm
Skär-Ø D_c	16 mm
Passande vändskär	BD.. 11T3
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Antal skär Z	2
Rampningslängd L för α_{max}	9 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	30 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	26 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,27 grad
Ø D_3	10 mm

Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------