

**Hörnfräs 90° MECH11, Cylindriskt skaft, Ø D / Zeff: 32/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227450 32/2
GTIN	4960664503759
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Skårförsedda vändskär ger mindre skärkrafter och vibrationer. Jämförelsevis större ingreppsbredder  $a_e$  blir möjliga vid samma skärdjup  $a_p$ . Hög produktivitet möjliggörs även på effektsvaga maskiner.

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	BDMT 11T308
totallängd $L_{tot}$	140 mm
Passande vändskär	BDMT 11T308
effektivt antal skär $Z_{eff}$	2
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	46 mm
Skär-Ø $D_c$	32 mm
Skaftdiameter $D_s\ h6$	32 mm
Utkragningslängd $L_1$	55 mm
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
Antal vändskärspplattor	10
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning

Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

**Tillbehör**

Spännskruv	229708
------------	--------