



## Hörnfräs 90° MEC11T, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 16/2mm



### Beställningsdata

Ordernummer	227315 16/2
GTIN	4960664672899
Artikelklass	250

### Beskrivning

#### Beskrivning:

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

### Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
Fästgंगा M	M8
totalängd $L_{tot}$	25 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	10 mm
Skär-Ø $D_c$	16 mm
Passande vändskär	BD.. 11T3
Antal skär Z	2
spiralfräsning Ø $D_{max}$	30 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	26 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	1,27 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	9 mm
Ø $D_3$	10 mm

Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------