

**Garant**
**PKD-fräsar med invändig kylning dragande snitt, PKD, Ø h10 DC: 4 mm**

**Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 209615 4      |
| GTIN         | 4045197513250 |
| Artikelklass | 11Y           |

**Beskrivning**
**Utförande:**

**Högeffektiva PKD-fräsar för maximala krav på bearbetningsprestanda i kol- och glasfiberarmerad plast och grafit. Positiv axelvinkel.  $\alpha = 2^\circ$ .**

Dragande snitt för normal användning.

Invändig: ja

Tolerans nom.-Ø: h10

Tandantal Z: 2

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd  $L_c$ : 2,5 mm

Utkragningslängd  $L_1$  inkl. friställning: 15 mm

Friställningsdiameter  $D_1$ : 3,8 mm

totallängd L: 60 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 6 mm

**Teknisk beskrivning**

|  |         |
|--|---------|
| Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning                    | 15 mm   |
| Matning $f_z$ för spårfräsning i grafit                      | 0,07 mm |
| Matning $f_z$ för spårfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast | 0,01 mm |
| Skär-Ø $D_c$   | 4 mm    |
| Tandantal Z  | 2       |
| Hörnfasbredd vid $45^\circ$                                  | 0,1 mm  |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Friställningsdiameter $D_1$           | 3,8 mm                         |
| Skaftdiameter $D_s$                   | 6 mm                           |
| totallängd L                          | 60 mm                          |
| Skärlängd $L_c$                       | 2,5 mm                         |
| Matningsriktning                      | horisontell, sned och vertikal |
| Skaft                                 | DIN 6535 HA med h6             |
| Tolerans nom.- $\emptyset$            | h10                            |
| Hörnfasvinkel                         | 45 grad                        |
| Beläggning                            | PKD                            |
| Skärmaterial                          | PKD                            |
| Norm                                  | Verkstadsnorm                  |
| Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation | fullspår sågdjup $1 \times D$  |
| Invändig                              | ja                             |
| Färgring                              | svart                          |
| Produktslag                           | Pinnfräsar                     |

## Tjänster

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Skaftslipning Typ HB | 129100 HB |
|----------------------|-----------|