


Garant**BGHX 15L5 PCER, HB7535, Typ: ST1400****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 214543 ST1400 |
| GTIN | 4045197698728 |
| Artikelklass | 21B |

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipade hårdmetallvändskär för hög ytkvalitet vid planbearbetning.

Användningsdata:

För ytor med råhetsdjup under R_z 3 μm . Endast torrbearbetning.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 1 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\text{max}} = 5$ mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Typ | ST1400 |
| Matning f_z per tand | 0,2 mm |
| ISO-kod vändskär | BGHX 15L5 PCER |
| Sort | HB7535 |
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 240 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 220 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 220 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | 200 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | 200 m/min | P |
| torrt | lämplig | | |