

**Hörnfräs 90° MECH11, weldon-skaft, Ø D / Zeff: 25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227453 25/2
GTIN	4960664526314
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Skårförsedda vändskär ger mindre skärkrafter och vibrationer. Jämförelsevis större ingreppsbredder  $a_e$  blir möjliga vid samma skärdjup  $a_p$ . Hög produktivitet möjliggörs även på effektsvaga maskiner.

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd $L_1$	46 mm
ISO-kod vändskär	BDMT 11T308
Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm
Skär-Ø $D_c$	25 mm
effektivt antal skär $Z_{eff}$	2
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
Passande vändskär	BDMT 11T308
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	37 mm
totallängd $L_{tot}$	104 mm
Antal vändskärspaltor	8
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning

Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------