

**BDMT 11T308 ER-N2, PR1210, Typ: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	227480 GG
GTIN	4960664622603
Artikelklass	25A

Beskrivning**OBS!:**

Fräsarna bestyckas med samma antal vändskär i form N2 och N3. Observera bestyckningsanvisningarna på hållaren.

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Typ	GG
Matning f_z per tand	0,09 – 0,2 mm
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	BDMT 11T308 ER-N2
Sort	PR1210
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		