

Garant**PKD-fräsar med invändig kylning dragande snitt, PKD, Ø h10 DC: 5 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	209615 5
GTIN	4045197513267
Artikelklass	11Y

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiva PKD-fräsar för maximala krav på bearbetningsprestanda i kol- och glasfiberarmerad plast och grafit. Positiv axelvinkel. $\alpha = 2^\circ$.

Dragande snitt för normal användning.

Invändig: ja

Tolerans nom.-Ø: h10

Tandantal Z: 2

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd L_c : 3 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 15 mm

Friställningsdiameter D_1 : 4,6 mm

totallängd L: 60 mm

Skaftdiameter D_s : 6 mm

Teknisk beskrivning

Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Skär-Ø D_c	5 mm
Tandantal Z	2
Matning f_z för spårfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast	0,02 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	15 mm
Matning f_z för spårfräsning i grafit	0,09 mm

Friställningsdiameter D_1	4,6 mm
Skaftdiameter D_s	6 mm
totallängd L	60 mm
Skärlängd L_c	3 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.- \emptyset	h10
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	PKD
Skärmaterial	PKD
Norm	Verkstadsnorm
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Invändig	ja
Färgring	svart
Produktslag	Pinnfräsar

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------