

**Garant****Gängfräshållare, weldon-skaft, Effektiv diameter DW / utkragande längd L1:  
37/98mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218000 37/98
GTIN	4045197411884
Artikelklass	21R

**Beskrivning****Användningsdata:**

- För cylindriska in- och utvändiga gängor; andra vändskär och fräskroppar på begäran.
- För gängor till genomgående hål och bottenhål.
- Universalskär för vänster- och högergängor.
- Inga spånproblem – bara korta spån bildas.
- Lågt skärtryck.

**OBS!:**

Utförande med dubbel HB-spännyta.

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	27
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Kläm-skruv	219925
Effektiv Ø	37 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	98 mm
Antal skär Z	1
Antal spånspår	1
totallängd L	160 mm
Skaftutförande	weldon-skaft

Användning vid håltyp	Bottenhål
Användning vid håltyp	Genomgående hål
Skärriktning	vänster och höger
Invändig	ja
Produktslag	Gängfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	219925
------------	--------