

**Garant****Gängfräshållare, weldon-skaft, Effektiv diameter DW / utkragande längd L1:  
17/22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218000 17/22
GTIN	4045197411822
Artikelklass	21R

**Beskrivning****Användningsdata:**

- För cylindriska in- och utvändiga gängor; andra vändskär och fräskroppar på begäran.
- För gängor till genomgående hål och bottenhål.
- Universalskär för vänster- och högergängor.
- Inga spånproblem – bara korta spån bildas.
- Lågt skärtryck.

**Teknisk beskrivning**

Kläm-skruv	279810 5
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	22 mm
Vändskärsstorlek	16
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Effektiv Ø	17 mm
Antal skär Z	1
Antal spånspår	1
totallängd L	90 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Användning vid håltyp	Bottenhål
Användning vid håltyp	Genomgående hål

Skärriktning	vänster och höger
Invändig	ja
Produktslag	Gängfräs