

**Garant****HM-fullradiefräs, Diamant, Ø f8 DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	209783 8
GTIN	4045197544476
Artikelklass	11Y

**Beskrivning****Utförande:**

Med den senaste generationens **kristallin diamantbeläggning  $sp^3$**  för processäker bearbetning av **fiberkompositmaterial, kol-/glasfiberarmerad plast och grafit**. Dubbelt avbackad släppningsvinkel.

Tolerans: Radiekontur =  $\pm 0,01$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ för valsfräsning i grafit	0,075 mm
Matning $f_z$ för kopierfräsning i grafit	0,075 mm
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	75 mm
Tandantal Z	2
Skär-Ø $D_c$	8 mm
Friställningsdiameter $D_1$	7,7 mm
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
totallängd L	120 mm
Skärlängd $L_c$	12 mm
Spiralvinkel	30 grad
radie R	4 mm
Beläggning	Diamant
Skärmaterial	VHM

Norm	Verkstadsnorm
Tolerans nom.-Ø	f8
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,2×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Skaft	DIN 6535 HSC
Invändig	nej
Färgring	svart
Produktslag	Fullradie- och pinnfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
PVDF GF20	lämplig	200 m/min	N
POM GF25	lämplig	190 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	170 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	150 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	180 m/min	N
PEEK CF30	lämplig	160 m/min	N
Hybrid	lämplig		
Honeycomb Sandwich	lämplig	350 m/min	N
GFK	lämplig	190 m/min	N
GFK, CFK	lämplig	190 m/min	N
Grafit	lämplig	340 m/min	N
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		

## Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------

