

Garant**PKD-fräsar med invändig kylning dragande snitt, PKD, Ø h10 DC: 12 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	209615 12
GTIN	4045197478115
Artikelklass	11Y

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiva PKD-fräsar för maximala krav på bearbetningsprestanda i kol- och glasfiberarmerad plast och grafit. Positiv axelvinkel. $\alpha = 4^\circ$.

Dragande snitt för normal användning.

Invändig: ja

Tolerans nom.-Ø: h10

Tandantal Z: 2

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd L_c : 20 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 30 mm

Friställningsdiameter D_1 : 11 mm

totallängd L: 100 mm

Skaftdiameter D_s : 12 mm

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	30 mm
Matning f_z för spårfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast	0,08 mm
Skär-Ø D_c	12 mm
Tandantal Z	2
Friställningsdiameter D_1	11 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm

Matning f_z för spårfräsning i grafit	0,14 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
totallängd L	100 mm
Skärlängd L_c	20 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.- \emptyset	h10
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	PKD
Skärmaterial	PKD
Norm	Verkstadsnorm
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Invändig	ja
Färgring	svart
Produktslag	Pinnfräsar

Tjänster

Skaftslipning för krympchuck med säkringsfunktion Skaft- \emptyset verktyg 12 mm	SZ2025 12
Skaftslipning Typ HB	129100 HB