

Garant
PKD-fräsar med invändig kylning dragande snitt, PKD, Ø h10 DC: 16 mm

Beställningsdata

Ordernummer	209615 16
GTIN	4045197478122
Artikelklass	11Y

Beskrivning
Utförande:

Högeffektiva PKD-fräsar för maximala krav på bearbetningsprestanda i kol- och glasfiberarmerad plast och grafit. Positiv axelvinkel. $\alpha = 4^\circ$.

Dragande snitt för normal användning.

Invändig: ja

Tolerans nom.-Ø: h10

Tandantal Z: 2

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd L_c : 20 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 30 mm

Friställningsdiameter D_1 : 15 mm

totallängd L: 125 mm

Skaftdiameter D_s : 16 mm

Teknisk beskrivning

Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Matning f_z för spårfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast	0,1 mm
Friställningsdiameter D_1	15 mm
Tandantal Z	2
Matning f_z för spårfräsning i grafit	0,15 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	30 mm

Skär-Ø D_c	16 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
totallängd L	125 mm
Skärlängd L_c	20 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerans nom.-Ø	h10
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	PKD
Skärmaterial	PKD
Norm	Verkstadsnorm
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Invändig	ja
Färgring	svart
Produktslag	Pinnfräsar

Tjänster

Skaftslipning för krympchuck med säkringsfunktion Skaft-Ø verktyg 16 mm	SZ2025 16
Skaftslipning Typ HB	129100 HB