

**Garant****Högeffektiv gängfräs, weldon-skaft, Effektiv Ø / utkragningslängd L1:  
24,5/43mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218050 24,5/43
GTIN	4045197447173
Artikelklass	21R

**Beskrivning****Utförande:****HPC-gängfräs för kortare bearbetningstider.****Användningsdata:**Universellt användbar **för ut- och invändiga höger- och vänstergångor**. För **genomgående hål** och **bottenhål**.**OBS!:**

Fräs nr 218050 strl 17/26 och 17/36 passar för stigningar till och med 2,5 mm.

Fräs nr 218050 strl. 30/65 passar för stigningar &lt; 5.

Instruktioner för rätt verktygsval inklusive riktvärden med USB Cutting Pilot beställs under nr 210940 strl. CP.

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd L <sub>1</sub>	43 mm
Vändskärsstorlek	41
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	104 mm
Fixeringskrav	219927
Kläm-skruv	219928
Effektiv Ø	24,5 mm
Antal skär Z	2

Antal spånspår	2
Skaftutförande	weldon-skaft
Användning vid håltyp	Bottenhål
Användning vid håltyp	Genomgående hål
Skärriktning	vänster och höger
Invändig	ja
Produktslag	Gängfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	219928
Spännskruv	219927