

**Garant****HM-fullradiefräs, Diamant, Ø f8 DC / DS: 1mm****Beställningsdata**

Ordernummer	209776 1
GTIN	4045197544063
Artikelklass	11Y

**Beskrivning****Utförande:**

Med den senaste generationens **kristallin diamanbeläggning sp<sup>3</sup>** för processäker bearbetning av **fiberkompositmaterial, kol-/glasfiberarmerad plast och grafit**. Dubbelt avbackad släppningsvinkel.

Tolerans: Radiekontur = ± **0,01 mm**.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ för valsfräsning i grafit	0,011 mm
Tandantal Z	2
Skär-Ø $D_c$	1 mm
Matning $f_z$ för kopierfräsning i grafit	0,011 mm
Friställningsdiameter $D_1$	0,95 mm
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	3 mm
Skaftdiameter $D_s$	3 mm
totallängd L	50 mm
Skärlängd $L_c$	2 mm
Spiralvinkel	30 grad
radie R	0,5 mm
Beläggning	Diamant
Skärmaterial	VHM

Norm	Verkstadsnorm
Tolerans nom.-Ø	f8
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,2×D vid valsfräsning
Skaft	DIN 6535 HSC
Invändig	nej
Färgring	svart
Produktslag	Fullradie- och pinnfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
PVDF GF20	lämplig	200 m/min	N
POM GF25	lämplig	190 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	170 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	150 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	180 m/min	N
PEEK CF30	lämplig	160 m/min	N
Hybrid	lämplig		
Honeycomb Sandwich	lämplig	350 m/min	N
GFK	lämplig	190 m/min	N
GFK, CFK	lämplig	190 m/min	N
Grafit	lämplig	340 m/min	N
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		